

# Plages de température des matériaux

<b>Aluminium</b> -20 °F/-29 °C à 400 °F/204 °C	<b>Congélateur à air pulsé</b>	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Bio-Plastique</b> 0 °F/-18 °C à 212 °F/100 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Fibres mélangées</b> 0 °F/-18 °C à 250 °F/121 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Matériau de plâstarque (PSM)</b> 0 °F/-18 °C à 200 °F/93 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Chlorure de polyvinyle (PVC)</b> 0 °F/-18 °C à 150 °F/66 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Carton</b> <b>Carton</b> 32 °F/0 °C à 212 °F/100 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Kraft OneBox</b> 0 °F/-18 °C à 180 °F/82 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Revêtu de polyéthylène (PE)</b> 0 °F/-18 °C à 180 °F/82 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Revêtu de coupelles en polyéthylène uniquement (PE)</b> 32 °F/0 °C à 190 °F/88 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Enduit d'acide polylactique (PLA)</b> 0 °F/-18 °C à 185 °F/85 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Pressware allant au four</b> -40 °F/-40 °C à 400 °F/204 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Pressware</b> -40 °F/-40 °C à 212 °F/100 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>PET et pelliculage</b> -20 °F/-29 °C à 120 °F/49 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Polyéthylène</b> <b>Polyéthylène (PE)</b> -40 °F/-40 °C à 211 °F/99 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Polyéthylène Téréphthalate</b> <b>Cristallisé (CPET)</b> -20 °F/-29 °C à 400 °F/204 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Polyéthylène téréphthalate (PET et RPET)</b> -20 °F/-29 °C à 120 °F/49 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Acide polylactique</b> <b>Acide polylactique (PLA)</b> 0 °F/-18 °C à 105 °F/41 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Polypropylène</b> <b>Polypropylène (PP)</b> 0 °F/-18 °C à 212 °F/100 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Remplissage minéral (MFPP)</b> 37 °F/3 °C à 250 °F/121 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Polypropylène à contenu recyclé (RPP)</b> 0 °F/-18 °C à 200 °F/93 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Polystyrène</b> <b>Impact élevé (HIPS)</b> 0 °F/-18 °C à 180 °F/82 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Orienté (OPS)</b> 37 °F/3 °C à 180 °F/82 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
<b>Mousse (PS)</b> 0 °F/-18 °C à 180 °F/82 °C	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four
	Congélateur à air pulsé	Congélateur	Réfrigérateur	Température ambiante	Affichage chauffé	Micro-ondes	Four